

Canon

变焦镜头

CN7x17

CN8x15

CN10x25

使用说明书 " 镜头 "

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

		CN8x15 IAS S/E1 (EF 卡口) CN8x15 IAS S/P1 (PL 卡口)					
内置倍率镜		1×			1.5×		
焦点距离		15-120 mm			22.5-180 mm		
变焦比		8 x					
最大孔径 (T 编号)		1:2.95 (15-150 mm 时) 1:3.95 (120 mm 时)			1:4.4 (22.5-135 mm 时) 1:5.9 (180 mm 时)		
光圈叶片数		11 叶片					
像平面 (水平 / 垂直)		24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm	38.1 × 20.1 mm	36 × 24 mm	24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm
长宽比		1.78:1	1.9:1	1.9:1	1.5:1	1.78:1	1.9:1
视角 (水平 / 垂直)	广角端	78.7° × 49.4°	82.3° × 49.4°	80.5° × 48.1°	77.3° × 56.1°	57.3° × 34.1°	60.4° × 34.1°
	远视端	11.7° × 6.6°	12.5° × 6.6°	12.1° × 6.4°	11.4° × 7.6°	7.8° × 4.4°	8.3° × 4.4°
至近拍摄距离 (M.O.D.)		0.85 m / 2.8' (距图像传感器)					
M.O.D. 时的被摄体范围 (水平 / 垂直)	广角端	93.0 × 52.1 cm	99.0 × 52.1 cm	96.0 × 50.6 cm	90.7 × 60.5 cm	62.0 × 34.7 cm	66.0 × 34.7 cm
	远视端	11.3 × 6.3 cm	12.0 × 6.3 cm	11.6 × 6.1 cm	11.0 × 7.3 cm	7.5 × 4.2 cm	8.0 × 4.2 cm
正面直径		φ 114 mm					
滤光镜直径		φ 112 mm P1 (镜头主体) φ 127 mm P0.75 (镜头镜筒)					
广域变焦速度		最大 0.5 秒 ± 0.2 秒					
广域聚焦速度		1.6 秒 ± 0.3 秒					
必备输入电压		DC12V (DC10 ~ 17V)					
消耗电流		最大 500 mA					
使用环境条件		温度: - 20°C ~ + 45°C 相对湿度: 5% RH 的范围内 95% RH (不允许产生结霜)					
外形尺寸 (宽 × 高 × 长)		约 186.7 × 131.7 × 294.9mm (EF 卡口) 约 186.7 × 131.7 × 286.9mm (PL 卡口)					
质量		约 3.40 kg					

须知

本产品可使用 φ 15、φ 19 的各种电影用配件。

关于适用配件的详情, 请向佳能或销售代理店咨询。