

Canon

Digital Cinema Lens/ 数字电影镜头 /Dijital Sinema Lensi

CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S
CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S

Lens Accessory/ 镜头配件 /Lens Aksesuari

Zoom Servo Grip/ 伺服变焦手柄 /Zum Servo Tutucu

ZSG-C10

取扱説明書

OPERATION MANUAL

使用说明书

KULLANIM KILAVUZU

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように大切に保管してください。

Read this operation manual before using the product.

Keep the manual in place for future reference.

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Daha sonra baş vurabileceğiniz şekilde kılavuzu saklayın.

	CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	
卡口	佳能 EF	
焦距	70-200 mm	
最大孔径T值	1: 4.4 (f=70-200 mm)	
光圈叶片	9	
像圈	$\phi 28.2$ mm	$\phi 29.6$ mm
覆盖范围(H x V)	24.6 x 13.8 mm	26.2 x 13.8 mm
纵横比	1.78:1	1.9:1
广角端视角(水平/垂直)	19.9度 x 11.3度 70mm时	21.2度 x 11.3度 70mm时
远视端视角(水平/垂直)	7.0度 x 4.0度 200mm时	7.5度 x 4.0度 200mm时
最小摄距	1.2m/4ft (自图像传感器起)	
最小摄距的物体尺寸	31.3 x 17.5cm 70mm时 11.5 x 6.4cm 200mm时	33.3 x 17.5cm 70mm时 12.2 x 6.4cm 200mm时
聚焦角旋转	无限工作范围(130度)	
聚焦驱动齿轮模块	0.8	
变焦角旋转	90度	
变焦驱动齿轮模块	0.5	
光圈角旋转	90度	
光圈驱动齿轮模块	0.5	
前部直径	$\phi 84$ mm	
滤光镜直径	$\phi 77$ mm	
长度	182.3mm	
重量	大约 1.25kg	