

XA11 ***XA15***

HDビデオカメラ

はじめに

準備

撮影

カメラメニュー

再生/編集

接続

静止画

保存/共有

メニュー

その他

主な仕様

XA11 / XA15

システム	
記録方式	動画： AVCHD規格 Ver.2.0準拠 映像： MPEG-4 AVC/H.264 音声： リニアPCM 2ch(16ビット、48 kHz) * / Dolby Digital 2ch MP4準拠 映像： MPEG-4 AVC/H.264 音声： MPEG-2 AAC-LC(2ch) 静止画： DCF準拠、Exif Ver.2.3準拠 画像タイプ： JPEG
記録メディア	SD / SDHC / SDXCメモリーカード(2スロット)
撮像素子	1/2.84型、CMOS 総画素数 約309万画素 有効画素 約291万画素
液晶モニター	3.0型TFTワイドカラー液晶(約46万ドット、視野率100%)、 静電容量式タッチパネル
ビューファインダー	0.24型ワイドカラー液晶(約156万ドット相当、視野率100%)
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク、Att：20dB
レンズ	f=3.67 - 73.4 mm F=1.8 - 2.8、光学20倍ズーム、8枚羽根円形絞り 35 mmフィルム換算時の焦点距離： 約28.8 - 576 mm(手ブレ補正、ダイナミック設定時) 約26.8 - 576 mm(手ブレ補正、ダイナミック設定時以外)
レンズ構成	10群12枚、非球面2面使用
焦点調整	TTL自動焦点(TTL+外部測距：ハイスピードAF、ミディアムスピードAF選択時)、マニュアル調整可
フィルター径	58 mm
最短撮影距離	ワイド端1 cm、ズーム全域60 cm
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、くもり、蛍光灯、蛍光灯H、電球、色温度、 セット1 / セット2(白取り込み)
最低被写体照度	0.1ルクス (ローライト(シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時) 1.2ルクス (P(プログラムAE)モード(オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時)
推奨被写体照度	100ルクス以上
手ブレ補正機能	光学式

* メニューの「録画モード」で「28 Mbps LPCM」または「24 Mbps LPCM」を設定しているときのみ。

システム

動画サイズ

AVCHD

1920 x 1080 : 28 Mbps、24 Mbps、17 Mbps
1440 x 1080 : 5 Mbps

MP4

1920 x 1080 : 35 Mbps、24 Mbps、17 Mbps
1280 x 720 : 8 Mbps、4 Mbps
640 x 360 : 3 Mbps

静止画サイズ

1920 x 1080 : AVCHD/MP4(35 Mbps / 24 Mbps / 17 Mbps)記録時
1280 x 720 : MP4(8 Mbps / 4 Mbps)記録時
640 x 360 : MP4(3 Mbps)記録時
1920 x 1080 : あとからフォト

入・出力端子

XA15 HD/SD-SDI端子

BNCジャック (出力のみ)、0.8 Vp-p / 75 Ω、不平衡
HD-SDI (SMPTE 292M準拠) :
映像 (1080i/720P)、エンベデッドオーディオ、タイムコード (VITC/LTC)
SD-SDI (SMPTE 259M準拠) :
映像 (480i)、エンベデッドオーディオ、タイムコード (VITC/LTC)

HDMI OUT端子

HDMIミニコネクタ、出力のみ

USB端子

mini-B Receptacle、Hi-Speed USB (出力のみ)

AV OUT端子

Φ3.5 mm 4極ミニジャック、1 Vp-p / 75 Ω
-10 dBv(47 kΩ負荷時) / 3 kΩ以下

MIC端子

Φ3.5mm ステレオミニジャック (不平衡)、
感度 (MIC時) : -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB) /
5kΩ 以上
感度 (LINE時) : -30dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB) /
5kΩ 以上
Att : 20dB

ハンドルユニットHDU-1

INPUT端子 : INPUT(3ピンジャック) (①シールド、②ホット、③コールド)、
2系統、平衡
感度 (MIC時) : -60 dBu(マニュアルボリュームセンター、
フルスケール-18 dB) / 600 Ω
感度 (LINE時) : +4 dBu(マニュアルボリュームセンター、
フルスケール-18 dB) / 10kΩ
Att : 20dB

ヘッドホン端子

Φ3.5mmステレオミニジャック
-29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大) / 100 Ω

REMOTE端子

Φ2.5mm ステレオミニジャック (入力のみ)

電源その他	
電源電圧	DC7.4 V(バッテリーパック)、DC8.4 V(DC IN)
消費電力	XA11 約4.7W XA15 約4.8W 液晶モニターを使用し、17 Mbps、AF合焦、明るさ「通常」のとき
動作温度	約0 °C ~ +40 °C
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約109×84×182 mm (本体のみ) 約115×84×231 mm (レンズフード装着時) 約131×180×231 mm (レンズフード、ハンドルユニットHDU-1装着時) いずれもグリップベルトを含まない
撮影時総質量	XA11 約1135 g XA15 約1140 g (レンズフード、ハンドルユニットHDU-1、BP-820、メモリーカード(1枚)を含む)
本体質量	XA11 約745 g XA15 約750 g (グリップベルトを含む)

■ 付属品

コンパクトパワーアダプター (ACアダプター) CA-570	
電源	AC 100 V-240 V、50 / 60 Hz
出力/消費電力	公称DC8.4 V、1.5 A/29 VA(100 V) ~ 39 VA(240 V)
使用温度	約0 °C ~ +40 °C
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約52×29×90 mm
本体質量	約135 g

バッテリーパック BP-820	
使用電池	リチウムイオン (インテリジェントリチウムイオンバッテリー)
使用温度	約0 °C ~ +40 °C
公称電圧	DC7.4 V
公称容量	1780 mAh
定格 (最小) 容量	13 Wh / 1700 mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約30.7×39.4×40.2 mm
質量	約85g

■ 動画の記録可能時間の目安

AVCHD形式

容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
録画モード					
28 Mbps LPCM (59.94P) 28 Mbps (59.94P)	35分	1時間15分	2時間30分	5時間05分	10時間10分
24 Mbps LPCM 24 Mbps	40分	1時間25分	2時間55分	5時間55分	11時間55分
17 Mbps	1時間	2時間05分	4時間10分	8時間20分	16時間45分
5 Mbps	3時間	6時間05分	12時間15分	24時間30分	49時間

MP4形式

容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
録画モード					
35 Mbps (59.94P)	30分	1時間	2時間	4時間	8時間
24 Mbps	40分	1時間25分	2時間55分	5時間55分	11時間55分
17 Mbps	1時間	2時間05分	4時間10分	8時間20分	16時間45分
8 Mbps (59.94P)	2時間10分	4時間20分	8時間40分	17時間20分	34時間45分
4 Mbps	4時間20分	8時間40分	17時間20分	34時間45分	69時間30分
3 Mbps	5時間40分	11時間25分	22時間55分	45時間55分	91時間55分

- 1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に停止します。
- 録画時間は撮影する被写体によって変化します。被写体に合わせて自動で画質を調整するVBR(Variable BitRate)方式を採用しているためです。

■ 静止画の記録可能枚数の目安

撮影条件や被写体により記録できる枚数は異なります。

動画形式	録画モード	静止画サイズ	記録可能枚数 (1 GBのカード)
AVCHD	すべて	1920x1080	660枚
MP4	35 Mbps, 24 Mbps, 17 Mbps	1920x1080	660枚
	8 Mbps, 4 Mbps	1280x720	1490枚
	3 Mbps	640x360	5800枚

■ バッテリーの充電時間の目安

充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。

バッテリーパック	充電時間	
	コンパクトパワーアダプター CA-570(付属)	バッテリーチャージャー CG-800D(別売)
BP-820	約4時間35分	約3時間10分
BP-828	約6時間45分	約4時間20分

■ バッテリーの使用時間の目安

付属のバッテリー BP-820と別売のBP-828をフル充電したときの使用時間の目安は、次のとおりです。

XA171 AVCHD形式

録画モード	使用時間	BP-820	BP-828
28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P)	連続撮影時間	2時間25分	3時間35分
	実撮影時間	1時間30分	2時間15分
	再生時間	4時間	5時間55分
17 Mbps	連続撮影時間	2時間35分	3時間50分
	実撮影時間	1時間35分	2時間25分
	再生時間	4時間10分	6時間15分
5 Mbps	連続撮影時間	2時間35分	3時間55分
	実撮影時間	1時間35分	2時間25分
	再生時間	4時間15分	6時間25分

XA171 MP4形式

録画モード	使用時間	BP-820	BP-828
35 Mbps (59.94P)	連続撮影時間	2時間25分	3時間35分
	実撮影時間	1時間30分	2時間10分
	再生時間	3時間55分	5時間55分
17 Mbps	連続撮影時間	2時間45分	4時間10分
	実撮影時間	1時間45分	2時間40分
	再生時間	4時間15分	6時間20分
3 Mbps	連続撮影時間	2時間55分	4時間30分
	実撮影時間	1時間45分	2時間45分
	再生時間	4時間30分	6時間45分

XA15 AVCHD形式

録画モード	使用時間	BP-820	BP-828
28 Mbps LPCM (59.94P) / 28 Mbps (59.94P)	連続撮影時間	2時間20分	3時間30分
	実撮影時間	1時間25分	2時間15分
	再生時間	3時間50分	5時間45分
17 Mbps	連続撮影時間	2時間30分	3時間45分
	実撮影時間	1時間35分	2時間25分
	再生時間	4時間	6時間
5 Mbps	連続撮影時間	2時間35分	3時間50分
	実撮影時間	1時間30分	2時間25分
	再生時間	4時間10分	6時間10分

XA15 MP4形式

録画モード	使用時間	BP-820	BP-828
35 Mbps (59.94P)	連続撮影時間	2時間20分	3時間30分
	実撮影時間	1時間25分	2時間10分
	再生時間	3時間50分	5時間45分
17 Mbps	連続撮影時間	2時間45分	4時間5分
	実撮影時間	1時間40分	2時間35分
	再生時間	4時間5分	6時間10分
3 Mbps	連続撮影時間	2時間50分	4時間20分
	実撮影時間	1時間40分	2時間45分
	再生時間	4時間20分	6時間30分

* 液晶モニターを使用した場合の目安です。

* 実撮影時間とは撮影、撮影停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間です。

* 画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。

* 低温下で使用すると、使用時間が短くなります。

バッテリーは予定撮影時間の2～3倍分をご用意ください

ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。そのため、上記の使用時間より短くなることがあります。

■ Full HD 1080について

Full HD 1080とは垂直画素（走査線）数1080画素（本）のHD（High Definition）映像に対応しているキヤノン製ビデオカメラを示しています。



本機は、DCFに準拠しています。DCFは、（社）電子情報技術産業協会（JEITA）で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

本機は、Exif 2.3(愛称「Exif Print」)に対応しています。ExifPrintは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。ExifPrint対応のプリンターで印刷することで、撮影時のカメラ情報を生かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。