

Canon

数码相机

PowerShot G1X Mark III

相机使用者指南 使用说明书 活用篇

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。
- 单击右下角的按钮可进入其他页面。
 - ▶：下一页
 - ◀：上一页
 - ↶：单击链接前的页面
- 要跳转到某一章的开头，请单击右侧的章节标题。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引

中文



规格

■ 图像传感器

图像大小 APS-C
相机有效像素
(处理图像可能会导致像素降低) 约2420万像素
总像素 约2580万像素

■ 镜头

焦距
(以35mm胶片换算) 15.0 - 45.0 mm (24 - 72 mm)
变焦放大倍率 3倍

拍摄范围(从镜头前端开始测量)

拍摄模式	对焦范围	最大广角(⊞)	最大长焦(☒)
AUTO	-	10 cm - 无限远	30 cm - 无限远
其他模式	▲	10 cm - 无限远	30 cm - 无限远
	🌸📷	10 - 50 cm	-

逐级变焦 24 mm、28 mm、35 mm、
50 mm、72 mm

■ 快门

快门速度

自动模式(自动设置)
最慢Tv 1秒
最快Tv 1/2000秒
所有拍摄模式下的范围
最慢Tv 30秒
最快Tv 1/2000秒

■ 光圈

F值

广角 2.8 - 16.0
长焦 5.6 - 16.0

■ 闪光灯

内置闪光灯

闪光范围(最大广角)
最近点 约50.0 cm
最远点 约9.0 m
闪光范围(长焦端)
最近点 约50.0 cm
最远点 约4.5 m

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



取景器/显示屏

电子彩色取景器

屏幕尺寸	0.39"
像素	约2,360,000点

显示屏

类型	TFT彩色液晶屏
屏幕尺寸	3.0"
有效像素	约1,040,000点

拍摄

数码变焦

放大倍率	约4倍
最大放大倍率(结合光学变焦)...	约12倍
焦距(长焦端, 以35mm胶片换算)...	约相当于288 mm

连拍

拍摄速度*	
单次自动对焦	
高速连拍速度	最快约9.0张/秒
伺服自动对焦	
高速连拍速度	最快约7.0张/秒

* 如下因素可能会导致连续拍摄速度下降:

Tv值/Av值/被摄体条件/亮度/使用闪光灯拍摄/变焦位置/电池电量

记录

文件格式

.....	符合DCF, 兼容DPOF(1.1版)
-------	---------------------

数据类型

静止图像

记录格式	Exif 2.3(DCF 2.0)
图像(拍摄时的RAW 图像A/D转换为12位格式。).....	JPEG/RAW(CR2, 佳能14位 RAW格式)

短片

记录格式	MP4
视频	MPEG-4 AVC/H.264
音频	MPEG-4 AAC-LC(立体声)

记录像素数、可拍摄张数

静止图像

使用16 GB(UHS-I)存储卡	
L Fine(大、精细)	约1833张
RAW	约450张

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



电源

电池 NB-13L

静止图像拍摄张数 (符合CIPA准则: 室温23℃)	屏幕(显示屏)开	约200张
	取景器开	约200张
静止图像拍摄张数 (省电模式开)	屏幕(显示屏)开	约250张
短片记录时间 (符合CIPA准则: 室温23℃)	屏幕(显示屏)开	约45分
	取景器开	约45分
短片记录时间 (连续拍摄)	屏幕(显示屏)开	约80分
	取景器开	约80分
播放时间*		约4小时

* 以幻灯片形式播放静止图像时的时间

接口

有线

数码端子(符合高速USB) Micro USB

HDMI OUT端子 Type D

无线

NFC 符合NFC Forum类型3/4标记
(动态)

蓝牙

遵循标准 蓝牙版本4.1
(蓝牙低功耗技术)

传输方案 GFSK调制方案

Wi-Fi

遵循标准 IEEE 802.11b/g/n

传输频率

频率 2.4 GHz

信道 1 - 11

安全性

Infrastructure模式 WPA2-PSK(AES/TKIP)、
WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP
* 符合Wi-Fi Protected Setup

相机接入点模式 WPA2-PSK(AES)

Ad Hoc模式 WPA2-PSK(AES)

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 操作环境

温度 最低0℃，
最高40℃

■ 尺寸(符合CIPA准则)

宽 约115.0 mm
高 约77.9 mm
厚 约51.4 mm

■ 重量(符合CIPA准则)

仅相机机身 约375 g
包含电池、存储卡 约399 g

■ 电池NB-13L

类型: 可充电锂离子电池
额定电压: 3.6 V直流电
额定容量: 1250 mAh
充放电次数: 约300次
工作温度: 0 - 40℃

■ 电池充电器CB-2LHT

额定输入: 100 - 240 V交流电(50/60 Hz)、
0.09 A(100 V) - 0.06 A(240 V)
额定输出: 4.2 V直流电、0.7 A
充电时间: 约2小时10分(使用电池NB-13L时)
工作温度: 5 - 40℃

■ 小型电源转接器CA-DC30T

额定输入: 100 - 240 V交流电(50/60 Hz)、
0.07 A(100 V) - 0.045 A(240 V)
额定输出: 5.0 V直流电、0.55 A
充电时间: 约2小时50分钟*(电池NB-13L在相机内
进行充电时)
*根据电池剩余电量的不同，充电时间会有很大
不同。
工作温度: 5 - 40℃

- 尺寸、重量和可拍摄张数基于CIPA(日本相机与影像产品协会)的测试准则。
- 有些拍摄条件下，可拍摄张数和可记录时间可能会少于上述数值。
- 可拍摄张数和可记录时间为使用电量充满的电池时获得的数值。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

无线功能

设置菜单

附件

附录

索引

