

Canon

Digital Cinema Lens

数字电影镜头

CN-E14mm T3.1 L F

CN-E20mm T1.5 L F

CN-E24mm T1.5 L F

CN-E35mm T1.5 L F

CN-E50mm T1.3 L F

CN-E85mm T1.3 L F

CN-E135mm T2.2 L F

CN-E14mm T3.1 FP X

CN-E20mm T1.5 FP X

CN-E24mm T1.5 FP X

CN-E35mm T1.5 FP X

CN-E50mm T1.3 FP X

CN-E85mm T1.3 FP X

CN-E135mm T2.2 FP X

取扱説明書

OPERATION MANUAL

使用说明书

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように大切に保管してください。

Read this operation manual before using the product.

Keep the manual in place for future reference.

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

JP/EN/CN/RU/KZ

仕様

| | CN-E14mm | CN-E20mm | CN-E24mm | CN-E35mm | CN-E50mm | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| マウントタイプ | キヤノン EF マウント | | | | | |
| 焦点距離 | 14mm | 20mm | 24mm | 35mm | 50mm | |
| T ナンバー | 1:3.1 | | 1:1.5 | | 1:1.3 | |
| 絞り羽根枚数 | 11 | | | | | |
| 像面 | 35mm フルサイズ イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.5 : 1) ϕ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm | | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | 104.3° / 81.2° | 84.0° / 61.9° | 73.7° / 53.1° | 54.4° / 37.8° | 39.6° / 27.0° | |
| 像面 | イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.78 : 1) ϕ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm | | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | 82.6° / 52.5° | 63.2° / 38.1° | 54.3° / 32.1° | 38.7° / 22.3° | 27.6° / 15.7° | |
| 像面 | イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.9 : 1) ϕ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm | | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | 86.2° / 52.5° | 66.4° / 38.1° | 57.3° / 32.1° | 41.0° / 22.3° | 29.4° / 15.7° | |
| 最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから] | 0.2m / 8" | 0.3m / 12" | | | 0.45m / 18" | |
| M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦) | 1.5 : 1 | 24.8 x 16.5cm | 33.8 x 22.5cm | 28.8 x 19.2cm | 20.1 x 13.4cm | 24.9 x 16.6cm |
| | 1.78 : 1 | 16.9 x 9.5cm | 23.1 x 13.0cm | 19.7 x 11.0cm | 13.7 x 7.7cm | 17.0 x 9.5cm |
| | 1.9 : 1 | 18.0 x 9.5cm | 24.6 x 13.0cm | 21.0 x 11.0cm | 14.6 x 7.7cm | 18.1 x 9.5cm |
| フォーカス操作角 | 300° | | | | | |
| ギアモジュール | 0.8 | | | | | |
| フロント径 | ϕ 114.0mm | | | | | |
| 全長 | 94mm | 101.5mm | | | | |
| 質量 | 約 1.2kg | | | 約 1.1kg | | |
| 操作方法 | マニュアル | | | | | |

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。

| | | CN-E14mm | CN-E20mm | CN-E24mm | CN-E35mm | CN-E50mm |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| マウントタイプ | | PL マウント | | | | |
| 焦点距離 | | 14mm | 20mm | 24mm | 35mm | 50mm |
| T ナンバー | | 1:3.1 | | 1:1.5 | | 1:1.3 |
| 絞り羽根枚数 | | 11 | | | | |
| 像面 | 35mm フルサイズ イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.5 : 1) | φ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | | 104.3° / 81.2° | 84.0° / 61.9° | 73.7° / 53.1° | 54.4° / 37.8° | 39.6° / 27.0° |
| 像面 | イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.78 : 1) | φ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | | 82.6° / 52.5° | 63.2° / 38.1° | 54.3° / 32.1° | 38.7° / 22.3° | 27.6° / 15.7° |
| 像面 | イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.9 : 1) | φ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm | | | | |
| 画角 (水平 / 垂直) | | 86.2° / 52.5° | 66.4° / 38.1° | 57.3° / 32.1° | 41.0° / 22.3° | 29.4° / 15.7° |
| 最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから] | | 0.2m / 8" | 0.3m / 12" | | | 0.45m / 18" |
| M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦) | 1.5 : 1 | 25.2 x 16.8cm | 33.8 x 22.5cm | 28.8 x 19.2cm | 20.2 x 13.5cm | 25.0 x 16.7cm |
| | 1.78 : 1 | 17.2 x 9.7cm | 23.1 x 13.0cm | 19.7 x 11.0cm | 13.8 x 7.7cm | 17.1 x 9.6cm |
| | 1.9 : 1 | 18.3 x 9.7cm | 24.6 x 13.0cm | 21.0 x 11.0cm | 14.7 x 7.7cm | 18.2 x 9.6cm |
| フォーカス操作角 | | 300° | | | | |
| ギアモジュール | | 0.8 | | | | |
| フロント径 | | φ 114.0mm | | | | |
| 全長 | | 86.0mm | 93.5mm | | | |
| 質量 | | 約 1.2kg | | | 約 1.1kg | |
| 操作方法 | | マニュアル | | | | |

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。