

Canon

Digital Cinema Lens

数字电影镜头

CN-E14mm T3.1 L F

CN-E20mm T1.5 L F

CN-E24mm T1.5 L F

CN-E35mm T1.5 L F

CN-E50mm T1.3 L F

CN-E85mm T1.3 L F

CN-E135mm T2.2 L F

CN-E14mm T3.1 FP X

CN-E20mm T1.5 FP X

CN-E24mm T1.5 FP X

CN-E35mm T1.5 FP X

CN-E50mm T1.3 FP X

CN-E85mm T1.3 FP X

CN-E135mm T2.2 FP X

取扱説明書

OPERATION MANUAL

使用说明书

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように大切に保管してください。

Read this operation manual before using the product.

Keep the manual in place for future reference.


在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

JP/EN/CN/RU/KZ

日本語版

 安全にお使いいただくために	2
商品構成	4
各部の名称.....	5
カメラへの取付け、取外し	6
各種アクセサリーの装着	8
アクセサリーの取付け寸法	9
仕様	11
Appendix (巻末付録)	
External view (外観図)	apx. 2
Index (索引)	apx. 17

仕様

	CN-E14mm	CN-E20mm	CN-E24mm	CN-E35mm	CN-E50mm	
マウントタイプ	キヤノン EF マウント					
焦点距離	14mm	20mm	24mm	35mm	50mm	
T ナンバー	1:3.1		1:1.5		1:1.3	
絞り羽根枚数	11					
像面	35mm フルサイズ イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.5 : 1) ϕ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm					
画角 (水平 / 垂直)	104.3° / 81.2°	84.0° / 61.9°	73.7° / 53.1°	54.4° / 37.8°	39.6° / 27.0°	
像面	イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.78 : 1) ϕ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm					
画角 (水平 / 垂直)	82.6° / 52.5°	63.2° / 38.1°	54.3° / 32.1°	38.7° / 22.3°	27.6° / 15.7°	
像面	イメージサークル / 水平 x 垂直 (1.9 : 1) ϕ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm					
画角 (水平 / 垂直)	86.2° / 52.5°	66.4° / 38.1°	57.3° / 32.1°	41.0° / 22.3°	29.4° / 15.7°	
最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから]	0.2m / 8"	0.3m / 12"			0.45m / 18"	
M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦)	1.5 : 1	24.8 x 16.5cm	33.8 x 22.5cm	28.8 x 19.2cm	20.1 x 13.4cm	24.9 x 16.6cm
	1.78 : 1	16.9 x 9.5cm	23.1 x 13.0cm	19.7 x 11.0cm	13.7 x 7.7cm	17.0 x 9.5cm
	1.9 : 1	18.0 x 9.5cm	24.6 x 13.0cm	21.0 x 11.0cm	14.6 x 7.7cm	18.1 x 9.5cm
フォーカス操作角	300°					
ギアモジュール	0.8					
フロント径	ϕ 114.0mm					
全長	94mm	101.5mm				
質量	約 1.2kg			約 1.1kg		
操作方法	マニュアル					

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。

		CN-E85mm	CN-E135mm
マウントタイプ		キヤノン EF マウント	
焦点距離		85mm	135mm
T ナンバー		1:1.3	1:2.2
絞り羽根枚数		11	
像面	35mm フルサイズ イメージサークル/水平 x 垂直 (1.5 : 1)	φ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm	
画角 (水平/垂直)		23.9° / 16.1°	15.2° / 10.2°
像面	イメージサークル/水平 x 垂直 (1.78 : 1)	φ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm	
画角 (水平/垂直)		16.5° / 9.3°	10.4° / 5.9°
像面	イメージサークル/水平 x 垂直 (1.9 : 1)	φ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm	
画角 (水平/垂直)		17.5° / 9.3°	11.1° / 5.9°
最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから]		0.95m / 3'2"	1m / 3'4"
M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦)	1.5 : 1	34.3 x 22.9cm	21.1 x 14.1cm
	1.78 : 1	23.4 x 13.1cm	14.4 x 8.1cm
	1.9 : 1	25.0 x 13.1cm	15.4 x 8.1cm
フォーカス操作角		300°	
ギアモジュール		0.8	
フロント径		φ 114.0mm	
全長		101.5mm	115.6mm
質量		約 1.3kg	約 1.4kg
操作方法		マニュアル	

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。

		CN-E14mm	CN-E20mm	CN-E24mm	CN-E35mm	CN-E50mm
マウントタイプ		PL マウント				
焦点距離		14mm	20mm	24mm	35mm	50mm
T ナンバー		1:3.1		1:1.5		1:1.3
絞り羽根枚数		11				
像面	35mm フルサイズ イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.5 : 1)	φ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm				
画角 (水平 / 垂直)		104.3° / 81.2°	84.0° / 61.9°	73.7° / 53.1°	54.4° / 37.8°	39.6° / 27.0°
像面	イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.78 : 1)	φ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm				
画角 (水平 / 垂直)		82.6° / 52.5°	63.2° / 38.1°	54.3° / 32.1°	38.7° / 22.3°	27.6° / 15.7°
像面	イメージセンサー / 水平 x 垂直 (1.9 : 1)	φ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm				
画角 (水平 / 垂直)		86.2° / 52.5°	66.4° / 38.1°	57.3° / 32.1°	41.0° / 22.3°	29.4° / 15.7°
最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから]		0.2m / 8"	0.3m / 12"			0.45m / 18"
M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦)	1.5 : 1	25.2 x 16.8cm	33.8 x 22.5cm	28.8 x 19.2cm	20.2 x 13.5cm	25.0 x 16.7cm
	1.78 : 1	17.2 x 9.7cm	23.1 x 13.0cm	19.7 x 11.0cm	13.8 x 7.7cm	17.1 x 9.6cm
	1.9 : 1	18.3 x 9.7cm	24.6 x 13.0cm	21.0 x 11.0cm	14.7 x 7.7cm	18.2 x 9.6cm
フォーカス操作角		300°				
ギアモジュール		0.8				
フロント径		φ 114.0mm				
全長		86.0mm	93.5mm			
質量		約 1.2kg			約 1.1kg	
操作方法		マニュアル				

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。

		CN-E85mm	CN-E135mm
マウントタイプ		PL マウント	
焦点距離		85mm	135mm
T ナンバー		1:1.3	1:2.2
絞り羽根枚数		11	
像面	35mm フルサイズ イメージサークル/水平 x 垂直 (1.5 : 1)	φ 43.3mm / 36.0 x 24.0mm	
画角 (水平/垂直)		23.9° / 16.1°	15.2° / 10.2°
像面	イメージサークル/水平 x 垂直 (1.78 : 1)	φ 28.2mm / 24.6 x 13.8mm	
画角 (水平/垂直)		16.5° / 9.3°	10.4° / 5.9°
像面	イメージサークル/水平 x 垂直 (1.9 : 1)	φ 29.6mm / 26.2 x 13.8mm	
画角 (水平/垂直)		17.5° / 9.3°	11.1° / 5.9°
最短撮影距離 (M.O.D.) [イメージセンサーから]		0.95m / 3'2"	1.0m / 3'3"
M.O.D. 時の被写体範囲 (横 x 縦)	1.5 : 1	34.4 x 22.9cm	21.1 x 14.1cm
	1.78 : 1	23.5 x 13.2cm	14.4 x 8.1cm
	1.9 : 1	25.0 x 13.2cm	15.4 x 8.1cm
フォーカス操作角		300°	
ギアモジュール		0.8	
フロント径		φ 114.0mm	
全長		93.5mm	107.6mm
質量		約 1.3kg	約 1.4kg
操作方法		マニュアル	

- 各種アクセサリをお使いいただくことができます。必ず事前に取付け状態をご確認ください。
- 本製品は、35mm フルサイズのカメラに対応しています。イメージサイズの異なるカメラへ装着する場合は画角が変化します。