

# Canon

## Zoom Lens

CN7x17

CN8x15

CN10x25

### 取扱説明書「レンズ」

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

		CN8x15 IAS S/E1 (EF マウント) CN8x15 IAS S/P1 (PL マウント)					
エクステンダー		1×			1.5×		
焦点距離		15-120 mm			22.5-180 mm		
ズーム比		8 倍					
最大口径比 (T ナンバー)		1:2.95 at 15-90 mm 1:3.95 at 120 mm			1:4.4 at 22.5-135 mm 1:5.9 at 180 mm		
絞り羽根枚数		11 枚					
イメージサイズ (水平 / 垂直)		24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm	38.1 × 20.1 mm	36 × 24 mm	24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm
アスペクト比		1.78:1	1.9:1	1.9:1	1.5:1	1.78:1	1.9:1
画角 (水平 / 垂直)	広角端	78.7° × 49.4°	82.3° × 49.4°	80.5° × 48.1°	77.3° × 56.1°	57.3° × 34.1°	60.4° × 34.1°
	望遠端	11.7° × 6.6°	12.5° × 6.6°	12.1° × 6.4°	11.4° × 7.6°	7.8° × 4.4°	8.3° × 4.4°
最短撮影距離 (M.O.D)		0.85 m / 2.8' (イメージセンサーから)					
M.O.D. 時の 被写体範囲 (水平 / 垂直)	広角端	93.0 × 52.1 cm	99.0 × 52.1 cm	96.0 × 50.6 cm	90.7 × 60.5 cm	62.0 × 34.7 cm	66.0 × 34.7 cm
	望遠端	11.3 × 6.3 cm	12.0 × 6.3 cm	11.6 × 6.1 cm	11.0 × 7.3 cm	7.5 × 4.2 cm	8.0 × 4.2 cm
フロント径		φ 114 mm					
フィルター径		φ 112 mm ピッチ 1 (レンズ本体) φ 127 mm ピッチ 0.75 (フード内)					
全域ズームスピード		最大 0.5 秒 ± 0.2 秒					
全域フォーカススピード		1.6 秒 ± 0.3 秒					
所要入力電圧		DC12V (DC10 ~ 17V)					
消費電流		最大 500 mA					
使用環境条件		温度: - 20°C ~ + 45°C 相対湿度: 5% RH より 95% RH の範囲 (結露を生じないこと)					
外形サイズ (W × H × L)		約 186.7 × 131.7 × 294.9 mm (EF マウント) 約 186.7 × 131.7 × 286.9 mm (PL マウント)					
質量		約 3.40 kg					

## 『ご注意ください』

本製品はφ 15、φ 19の各種シネマ用アクセサリに対応しています。

対象アクセサリにつきましては、キヤノン(株)または販売代理店にお問い合わせください。