

Canon

Zoom Lens

CN7x17

取扱説明書「レンズ」

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

8 製品仕様

CN7x17 KAS T/R1 (RF マウント) CN7x17 KAS T/P1 (PL マウント)		
焦点距離	17 - 120 mm	
ズーム比	7 倍	
最大口径比 (T ナンバー)	1:2.95 (at 17 - 91 mm) 1:3.9 (at 120 mm)	
絞り羽根枚数	11	
イメージサークル	φ 31.4 mm	
アスペクト比	1.78 : 1	1.9 : 1
撮像範囲 (水平 × 垂直)	24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm
画角 (水平 × 垂直)	広角端	71.8° × 44.2°
	望遠端	11.7° × 6.6°
最短撮影距離 (M.O.D) [イメージセンサーから]	0.85 m (2.8')	
M.O.D. 時の 被写体範囲 (水平 × 垂直)	広角端	86.6 × 48.6 cm
	望遠端	12.0 × 6.7 cm
フロント径	φ 114 mm	
フィルター径	φ 112 mm ピッチ 1 (レンズ本体) φ 127 mm ピッチ 0.75 (フード内)	
全域ズーム作動時間	最高速度 約 0.5 秒 (常温)	
全域フォーカス作動時間	約 1.4 秒 (常温)	
入力電圧	DC12 V (DC10 - 17 V)	
消費電流	最大 1.5 A	
使用環境条件	温度: -20°C - +45°C 相対湿度: 5% RH より 95% RH の範囲 (結露を生じないこと)	
外形サイズ (W × H × L)	約 174.1 × 125 × 286.9 mm (RF マウント) 約 174.1 × 125 × 254.9 mm (PL マウント)	
質量	約 3.11 kg (RF マウント) 約 3.04 kg (PL マウント)	

『ご注意ください』

本製品はφ 15、φ 19 の各種シネマ用アクセサリに対応しています。

対象アクセサリについては、お求めになった代理店または販売店までお問い合わせください。