

Canon

变焦镜头

CN7x17

■ 使用说明书 " 镜头 "

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

8 产品规格

CN7x17 KAS T/R1 (RF 卡口) CN7x17 KAS T/P1 (PL 卡口)			
焦点距离		17 - 120 mm	
变焦比		7×	
最大孔径 (T 值)		1:2.95 (17 - 91 mm 处) 1:3.9 (120 mm 处)	
光圈叶片		11	
成像圈		φ 31.4 mm	
宽高比		1.78 : 1	1.9 : 1
成像圈 (水平 × 垂直)		24.6 × 13.8 mm	26.2 × 13.8 mm
视角 (水平 / 垂直)	广角端	71.8° × 44.2°	75.2° × 44.2°
	远摄端	11.7° × 6.6°	12.5° × 6.6°
最小物距 (M.O.D.) [从图像传感器起]		0.85 m (2.8')	
最小物距的 物体尺寸 (水平 × 垂直)	广角端	86.6 × 48.6 cm	92.2 × 48.6 cm
	远摄端	12.0 × 6.7 cm	12.8 × 6.7 cm
前部直径		φ 114 mm	
滤镜直径		φ 112 mm P 1 (镜头镜筒) φ 127 mm P 0.75 (遮光罩内)	
全范围变焦工作时间		最高速度 约 0.5 s (常温)	
全范围聚焦工作时间		约 1.4 s (常温)	
输入电压		DC12 V (DC10 至 17 V)	
电流消耗		最大 1.5 A	
使用环境条件		温度：- 20°C 至 + 45°C 相对湿度：5%RH 至 95%RH 的范围内 (无结露)	
尺寸 (宽 × 高 × 长)		约 174.1 × 125 × 286.9 mm (RF 卡口) 约 174.1 × 125 × 254.9 mm (PL 卡口)	
重量		约 3.11 kg (RF 卡口) 约 3.04 kg (PL 卡口)	

须知

本产品可使用 φ 15、φ 19 的各种电影用配件。
关于适用配件的详情，请联系佳能经销商或佳能销售代理。