


LV-WX320 LV-X320  
LV-WX310ST LV-X310ST

Canon



1. USBタイプB:サービスポート
2. RJ-45:ネットワーク接続(100BASE-TX/100BASE-T)
3. HDMI/MHL入力
4. ミニDsub15×2:アナログPC入力/コンポーネント入力
5. Dsub9:RS232C接続
6. RCA:VIDEO入力
7. ミニDIN4:S-VIDEO入力
8. ミニジャック×2: オーディオ入力×1、オーディオ出力×1