


Canon

LV-HD420

LV-X420



1. AC IN	電源入力
2. RJ-45	ネットワーク接続
3. ミニジャック	12V TRIGGER出力
4. HDMI	HDMI入力
5. RCA	ビデオ入力
6. HDMI/MHL	HDMI/MHL入力
7. 2RCA	オーディオ入力 (L/R)
8. ミニジャック	オーディオ入力 (*1)
9. ミニDsub15	アナログPC出力
10. ミニDsub15	アナログPC入力/コンポーネント入力
11. ミニDsub15	アナログPC入力/コンポーネント入力
12. 盗難防止用ロック穴	盗難防止用ワイヤーを接続する
13. Dsub9	RS232C接続
14. USB mini B	サービスポート
15. ミニジャック	オーディオ出力
16. ミニジャック	マイク入力 (*1)
17. ミニDIN4	Sビデオ入力
18. USB type A	電源供給

*1: オーディオ入力とマイク入力は一方のみ有効となる。