


# LX-MU700

Canon



- 1 HDBaseT  
LAN RJ45 ケーブルに接続します
- 2 COMPUTER-1
- 3 3D Sync
- 4 MONITOR出力
- 5 DVI-D
- 6 HDMI
- 7 Display Port
- 8 BNC 出力コネクタ
- 9 CONTROL RS-232C
- 10 TRIGGER  
スクリーン操作の 12 V (+/- 1.5) 出力
- 11 電源
- 12 USB(サービス用)
- 13 電源ケーブル
- 14 有線リモコン  
1.5 mm ジャックを接続します