

LCOS プロジェクター交換レンズ RS-SL04UL

■製品概要

本製品は、キヤノンの LCOS プロジェクターに装着する交換レンズです。

* 本レンズは単体では使用できません。別売品のキヤノンの対応プロジェクターに装着してご使用ください。

■交換レンズ仕様

1.基本仕様

| | |
|------|---------------|
| F 値 | 2.34-2.81 |
| 焦点距離 | 53.6-105.6 mm |
| ズーム比 | 1.97x |
| 駆動 | 電動 |
| 質量 | 1110g |
| 全長 | 183.7 mm |
| 固定方法 | スピゴット式 |

2.投写性能

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 投写サイズ | 60-600 型 |
| 投写距離 | W 4.64-45.23m T 9.01-89.02m |
| 100 型投写距離 | 7.64-14.94m |
| 投写比 | 3.55:1 - 6.94:1 |
| レンズシフト | V 55%/-15% H 10%/-10% |


3.映像サイズと投写距離

| 映像サイズ(16:10) | | | RS-SL04UL | |
|--------------|-------|-------|-----------|----------|
| 対[型] | 幅[cm] | 高[cm] | L(W)[m] | L(T) [m] |
| 60 | 129 | 81 | 4.64 | 9.01 |
| 80 | 172 | 108 | 6.14 | 11.98 |
| 100 | 215 | 135 | 7.64 | 14.94 |
| 120 | 258 | 162 | 9.15 | 17.90 |
| 150 | 323 | 202 | 11.40 | 22.35 |
| 200 | 431 | 269 | 15.16 | 29.76 |
| 250 | 538 | 337 | 18.92 | 37.16 |
| 300 | 646 | 404 | 22.68 | 44.57 |
| 350 | 754 | 471 | 26.44 | 51.98 |
| 400 | 862 | 538 | 30.20 | 59.39 |
| 450 | 969 | 606 | 33.95 | 66.80 |
| 500 | 1077 | 673 | 37.71 | 74.20 |
| 550 | 1185 | 740 | 41.47 | 81.61 |
| 600 | 1292 | 808 | 45.23 | 89.02 |


4.対応プロジェクター

ランプモデル WUX7500/WUX6700/WUX5800
レーザーモデル 4K6021Z/4K6020Z/4K5020Z
WUX7000Z /WUX6600Z/ WUX5800Z

■外形寸法図



<ランプモデルのプロジェクトに装着した図>



<レーザーモデルのプロジェクトに装着した図>

